

GLORIA®**2-5 kg****KS 2 SBS / KS 5 SE / KS 5 AM**

Przenośne

z aluminiowym zbiornikiem

Stałościśnieniowe CO₂

NIE
pozostawia
zanieczyszczeń
po gaszeniu!



KS 5 SE

Wygodne i poręczne gaszenie bez zanieczyszczeń gaszonych przedmiotów i pomieszczeń

Łatwość użycia dzięki ręcznemu uchwytowi -
umożliwiającemu jednocześnie przenoszenie
i wyzwalanie gaśnicy.

Ze względu na konstrukcję, gotowe do działania

niezwłocznie po wyjęciu zawlecзки.

Dzięki praktycznemu ściskanemu uchwytowi,
gaszenie pożaru jest wyjątkowo intuicyjne.

**KS 2 SBS, KS 5 SE, KS 5 AM – gaśnice śnie-
gowe w wersji z aluminiowym zbiornikiem.**

Dwutlenek węgla (CO₂) jest nieprzewodzącym
środkiem gaśniczym, nie pozostawiającym pozo-
stałości po gaszeniu.

Gaśnice śniegowe (CO₂) są idealnymi produktami
do zastosowania w instalacjach pod wysokim
napięciem elektrycznym, np. w serwerowniach,
rozdzielniach elektrycznych itp.

Gaśnice Gloria KS 2 SBS / KS 5 SE / KS 5 AM
przeznaczone są do gaszenia pożarów klas:

Typ	A	B	C	MED
KS 2 SBS	—	34	—	—
KS 2 SBS z uchwytem	—	34	—	—
KS 5 SE	—	89	—	
KS 5 AM	—	89	—	—

Obszary zastosowań:

- Centra IT, serwerownie
- Rozdzielnie elektryczne
- Serwisy elektroniczne
- Laboratoria
- Zakłady przemysłowe
- Składy płynów łatwopalnych
- Przemysł morski

Możliwość dozowa-
nia środka gaśnicze-
go w zależności od
potrzeb.

Znacznie lżejsze
i poręczniejsze -
przewaga
nad wersjami
wykonanymi ze
stali to przynajmniej
15% - 21% wagi.

Długi, elastyczny wąż
wysokościśnieniowy
z uchwytem przy
dyszy śniegowej na
jej zawieszenie -
KS 5 SE.


Splaszczona, bardzo
długa dysza KS 5 SE

- precyzyjne kiero-
wanie strumieniem
CO₂.

Wypożyczona w okrą-
głą dyszą śniegową,
- KS 5 AM.

Róg śnieżny
zamontowany na
dyszy - optymalne
rozprowadzenie
środka gaśniczego -
KS 2 SBS.

Gaszenie dzięki
odcięciu dopływu
tlenu i znacznym ob-
niżeniu temperatury
środka gaśniczego
- poniżej -79 °C.



- Wyciągnij **zawleczkę A**.
- Przez naciśnięcie **dźwigni B** otwarty zostaje **zawór C**.
- Środek gaśniczy dostaje się do **rurki wznosnej D** skąd dostaje się do **węża E** a następnie do **dyszy F**.



KS 2 SBS i KS 5 SE



KS 2 SBS - widok zaworu



KS 5 SE - widok zaworu

Cechy produktu

- Zbiornik gaśnicy wykonany z aluminium o wysokiej wytrzymałości (ciśnienie rozrywające 400 bar), pokrytego zewnątrz odporną na warunki atmosferyczne i promienie UV żywicą poliestrową, wolną od metali ciężkich.
- Zuniifikowany, sprawdzony korpus zaworu - wszystkie elementy ze standardowym gwintem.
- Typ KS 5 SE: uchwyt samochodowy dostępny oddzielnie.
- Typ KS 2 SBS: stabilny uchwyt prętowy dostępny oddzielnie.
- Typ KS 5 AM: wszystkie elementy amagnetyczne, odpowiednie dla pomieszczeń z MRI (Rezonans Magnetyczny) w szpitalach i przychodniach.
- Ujednolicone, standardowe części zamienne.
- Zatwierdzone do użycia do pożarów instalacji elektrycznych do 1000 V z minimalnej odległości 1 m.
- Oznakowanie z użyciem wysokiej trwałości sitodruku.



Typ	Model	PN	Waga pełnej gaśnicy [kg]	Środek gaśniczy	Ilość środka gaśniczego [kg]	Czynnik roboczy	Czas działania [s]	Zasięg [m]	Zakres temperatur pracy [°C]	Rozmiar wieszaka W/S/G, Ø [mm]
KS 2 SBS	K 2	001831.0000	≈5,4	CO ₂	2	CO ₂	8,5	3	-30 / +60	520 / 250 / 170, 117
KS 2 SBS z uchwytem	K 2	001831.3007	≈5,4	CO ₂	2	CO ₂	8,5	3	-30 / +60	520 / 250 / 170, 117
KS 5 SE	K 5	001821.0000	≈12,5	CO ₂	5	CO ₂	13,5	4-5	-30 / +60	700 / 480 / 160, 152
KS 5 AM	K 5	001821.1683	≈12,5	CO ₂	5	CO ₂	13,5	4-5	-30 / +60	700 / 480 / 160, 152

KS 2 SBS, KS 5 SE, KS 5 AM - dane techniczne

Z zastrzeżeniem zmian technicznych